



OWL LABS & ACTION S.A.

Prezentacja dla Klientów ACTION S.A.

OWL LABS®

**ACTION S.A. oferuje swoim partnerom
pełne wsparcie projektowe, cenowe
i techniczne we wdrożeniach
marki Owl Labs.**

**W razie zainteresowania prosimy
o kontakt z opiekunem produktu:
Sebastian.Goliszewski@action.pl**

**Sprawdź ofertę
na platformie i-SERWIS >**

MISJA OWL LABS

**UMOŻLIWIENIE SPOTKAŃ
HYBRYDOWYCH
TAK NATURALNYCH
I SKUTECZNYCH JAK SPOTKANIA
NA ŻYWO, DLA OSÓB PO OBU
STRONACH EKRANU**

Rozwój oferty marki Owl Labs od 2017 r.





Certified for
Microsoft Teams

W CENTRUM WYDARZEŃ

Postaw na markę, która uosabia nowoczesne
podejście do videokonferencji
i stawia na intuicyjność obsługi.



Łączymy ludzi z pomocą najnowszych osiągnięć AI

Meeting Owl wykorzystuje ruch, obraz i dźwięk, aby automatycznie skupiać się na osobie mówiącej – tworząc bardziej naturalne spotkania zarówno w sali, jak i online.



Kluczowe funkcje



Bezprzewodowe łączenie urządzeń

Pozwala użytkownikom połączyć wiele urządzeń Owl Labs, aby obsłużyć większe przestrzenie.



Automatyczne aktualizacje

Urządzenia Owl Labs stają się coraz inteligentniejsze dzięki automatycznym aktualizacjom – zawsze masz najnowsze oprogramowanie.



Płynne przełączanie

Nasze inteligentne oprogramowanie bezszelestnie przełącza się między sparowanymi kamerami, podążając za kierunkiem Twojego spojrzenia.

ZARZĄDZANIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NEST to nasz portal klienta, który daje administratorom urzędzeń pełen wgląd i kontrolę nad sprzętem Owl w ich organizacji – wszystko w jednym miejscu.

Zarządzanie flotą urządzeń


NEST umożliwia menedżerom IT zdalne rozwiązywanie problemów, aktualizacje, ponowne uruchamianie oraz dostosowywanie ustawień dla całej floty urządzeń Owl.

Analityka spotkań

NEST gromadzi dane i analizy, które wspierają organizacje w inwestowaniu w technologie dające wymierne rezultaty oraz pomagają identyfikować wyzwania w ich systemach hybrydowych.

Bezpieczeństwo


NEST monitoruje kondycję urządzeń i zapewnia, że zawsze korzystasz z najnowszego oprogramowania – dzięki temu Twoje Owl są tak inteligentne i bezpieczne, jak to tylko możliwe.



Od pudełka – do rozpoczęcia spotkania w kilka minut


Instalacja i konfiguracja Meeting Owl jest prosta i intuicyjna, dzięki czemu od rozpakowania produktu do rozpoczęcia pierwszego spotkania dzieli Cię zaledwie chwila – jesteś gotowy/gotowa w jedyne 6 minut

1




Umieść urządzenie
na stole

2



Podłącz zasilanie.
Połącz kabel USB-C z
komputerem lub
laptopem w sali.

3



Pobierz aplikację Meeting Owl na
komputer, telefon lub tablet i
skonfiguruj swoje urządzenie Owl.

4



W swojej platformie do
wideokonferencji wybierz Meeting Owl
jako źródło dźwięku i obrazu.

Ekosystem Owl Labs

Nasze inteligentne urządzenia zapewniają wciągające i równe doświadczenia spotkań hybrydowych – zarówno dla uczestników w sali, jak i zdalnych.

Poznaj nasz ekosystem połączonych urządzeń, które współpracują ze sobą – lub działają niezależnie – aby tworzyć najlepsze hybrydowe doświadczenia współpracy w każdej przestrzeni spotkań.



System Owl Intelligence odpowiada za automatyczne ustawianie ostrości, inteligentne przybliżanie i mikrofony, a także umożliwia bezprzewodowe łączenie urządzeń, dzięki czemu z łatwością rozszerzysz zasięg w sali przy minimalnym wysiłku.



Dwie linie produktowe dla każdego typu przestrzeni spotkania



Meeting Owl 4+



Meeting Owl 3

Kluczowe cechy

ROZDZIELCZOŚĆ WYJŚCIOWA

4K

1080p

MATRYCA KAMERY

64MP

16MP

MOC OBLICZENIOWA

Qualcomm® Snapdragon™ 8250

Qualcomm® Snapdragon™ 605

MECHANIZM ZABEZPIECZAJĄCY

Wbudowane gniazdo blokady Kensington

Możliwość dodania adaptera z gniazdem blokady Kensington

KOLOR

Grafitowy (Charcoal)

Szary

WSKAŹNIK TRANSMISJI

Oczy Owl lub alternatywna dioda LED

Oczy Owl

POŁĄCZENIE INTERNETOWE

WiFi klasy enterprise lub Ethernet
(przez adapter USB)

WiFi klasy enterprise

ZASILANIE

lub przez adapter PoE

Z gniazdka

CERTYFIKACJA

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Najwyższy stopień elastyczności

Pierwszy i jedyny bezproblemowy ekosystem wielourządzeniowy
– możliwość bezprzewodowego sparowania nawet 3 urządzeń Owl.
Niezrównana technologia, teraz na wyciągnięcie ręki.



Meeting Owl


+



Owl Bar

=

Uchwyć każdy kąt



Meeting Owl

+



Owl Bar


+



Whiteboard Owl

=

Połącz wszystko



Meeting Owl

+



Whiteboard Owl

=

Współpraca
w czasie
rzeczywistym



Meeting Owl

+



Meeting Owl

+



Whiteboard Owl

=

Pokryj każdy
centymetr



Meeting Owl


+



Meeting Owl

=

Jeszcze większy
zasięg



Meeting Owl

+



Expansion Mic

=


Usłysz wszystkich
głośno i wyraźnie



Uchwycić każdy kąt


Meeting Owl + Owl Bar zapewniają pełne pokrycie każdego kąta. Lepszy kontakt wzrokowy i rozmowy twarzą w twarz zwiększają równość i zaangażowanie uczestników, dzięki czemu obie strony rozmowy doświadczają naturalnego i skutecznego spotkania.





Dwie kamery to więcej możliwości


Bezprzewodowo sparuj dwie kamery Meeting Owl, aby zwiększyć zasięg dźwięku i obrazu, wykorzystując niezrównany system Owl Intelligence.






Lepsze burze mózgów na wyciągnięcie ręki.


Bezprzewodowo sparuj Meeting Owl
z Whiteboard Owl i Owl Bar, aby
pobudzić kreatywne burze mózgów
i warsztaty na żywo.





Usłysz wszystkich głośno i wyraźnie

Dodaj Expansion Mic do swojego zestawu, aby rozszerzyć zasięg mikrofonu o 2,5 m i mieć pewność, że każdy głos zostanie usłyszany.



Bezproblemowa współpraca w Teams Rooms

Produktywna i bezproblemowa współpraca w Microsoft Teams Rooms dzięki zestawom Lenovo i MAXHUB MTR-W oraz kamerze Meeting Owl® 3 od Owl Labs.

- Wiodące na rynku, oparte na AI doświadczenie hybrydowej współpracy w 360°
- Bezproblemowe rozpoczęcie spotkania jednym dotknięciem
- Niezawodna i wydajna praca oraz cenne analizy
- Przystępne cenowo rozwiązanie wejściowe dla Teams Rooms



Akcesoria



Expansion Mic

Mikrofon rozszerzający:
Zwiększ zasięg przechwytywania
dźwięku Meeting Owl o 2,5 m
w dowolnym kierunku, aby
obsłużyć większe przestrzenie.



Meeting Owl Tripod

Umieść Meeting Owl
statywie, aby uzyskać większą
elastyczność w dużych i
edukacyjnych przestrzeniach.



Etui transportowe

Bezpiecznie przechowuj Meeting
Owl, przewody oraz mikrofon
rozszerzający podczas transportu
lub podróży.



Meeting Owl Stand

Gwarantuje stabilizację dzięki
dodatkowej wadze
i antypoślizgowym stopkom.

Rekomendowane rozwiązania dla każdej przestrzeni



Małe sale*

Meeting Owl



Średnie sale



Meeting Owl + Owl Bar



Duże sale


(2) Meeting Owl + Expansion Mic

** Bardzo małe sala (2-4 os.) - szybkie spotkania ad hoc, bez rozbudowanej infrastruktury oraz mała sala dla 4-6 osób z podstawowym systemem wideokonferencyjnym i większą przestrzenią stołu.*



Zaufali nam najlepsi

WYRÓŻNIENIA



PRASA

WSJ
Forbes

WIRED

Inc.

FAST COMPANY



KLIENCI ♥

Polecane przez
200,000+
firm

- a w tym przez
89/100
firm z listy Fortune 100

UZNANIE W BRANŻY




Recommendacja
od Zoom

Integruje się ze
wszystkimi
wiodącymi
platformami online

360 stopni innowacji

Robotyk Mark Schnittman
czuł się odłączony od
współpracowników podczas
pracy zdalnej. Aby go włączyć
do zespołu, koledzy ustawili
laptopa na obrotowym stołku.

Wtedy pojawiła się inspiracja.




Wspólnie z byłym kolegą z iRobota, Maxem Makeevem, założył firmę **Owl Labs**. Po wielu nieprzespanych nocach, pomiętych szkicach i plamach z kawy stworzyli pierwsze na świecie (i całkowicie urocze) urządzenie łączące kamerę 360°, mikrofon i głośnik – **Meeting Owl**.

SPECYFIKACJE

Specyfikacja Meeting Owl 4+

- 360° obraz w jakości 4K Ultra HD (obiektyw 64 MP) z promieniem przechwytywania 3 m
- 8 mikrofonów dookólnych z promieniem przechwytywania 5,5 m i możliwością podłączenia mikrofonu rozszerzającego (Expansion Mic) dla zwiększenia zasięgu
- (2) głośniki 360°
- Bezprzewodowe łączenie do 3 urządzeń Owl jednocześnie
- Łączność przez WiFi korporacyjne lub Ethernet (za pomocą adaptera USB)
- Wbudowane gniazdo zabezpieczenia Kensington
- 2 sposoby zasilania: Power over Ethernet (PoE, przez adapter) lub zasilacz sieciowy
- Wewnętrzny system chłodzenia, który zapobiega przegrzewaniu się podczas dłuższych spotkań
- Opcja wyłączenia "oczu" i dźwięków (hoot)
- Kompatybilność ze wszystkimi platformami do wideokonferencji



Specyfikacja Meeting Owl 3

- Wyjście wideo 1080p HD (obiektyw 16 MP)
- Wielofunkcyjne urządzenie konferencyjne 360°
- Zasięg audio: 5,5 m
- Zasięg wideo: 3 m
- 8 mikrofonów dookólnych
- (3) głośniki 360°
- Łączenie z komputerem gospodarza przez USB
- Plug & Play – gotowy do pracy od razu po podłączeniu
- Bezprzewodowe parowanie nawet do 3 urządzeń Owl
- Kompatybilny ze wszystkimi platformami do wideokonferencji



Specyfikacja Owl Bar – wideokonferencje w jakości 4K, z każdej perspektywy

- Bezprzewodowe połączenie z Meeting Owl (4+, 3 lub Pro) – uchwycenie obrazu z wielu kątów
- Możliwość sparowania z Whiteboard Owl – pełna kontrola nad treścią spotkania
- Zintegrowany frontowy pasek wideo 4K – kamera, mikrofony i głośnik w jednym urządzeniu
- Obraz w jakości 4K (obiektyw 30 MP) – doskonała jakość i szczegółowość wideo
- 4 mikrofony dookólne + głośnik wysokiej jakości – czysty dźwięk w każdej przestrzeni
- Połączenie z komputerem przez USB – szybkie i wygodne uruchomienie
- Elastyczne opcje montażu: na ścianie, pod ekranem lub na stole
- Kompatybilność z każdą platformą do wideokonferencji
- Owl Bar to inteligentne centrum komunikacji – idealne do sal konferencyjnych nowej generacji.



Specyfikacje Whiteboard Owl

– płynna współpraca, pełna przejrzystość

- Bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Meeting Owl i Owl Bar
- Video w jakości 1080p HD – wyraźny obraz tablicy w każdej chwili
- Zasięg do 5 metrów – idealny do średnich i dużych sal konferencyjnych
- Tryb przezroczystości prezentera – treść na tablicy zawsze widoczna
- Elastyczne opcje montażu: na ścianie, statywie lub suficie
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi platformami do wideokonferencji



FAQ



FAQ

Meeting Owl 4+

Jak korzystać z Meeting Owl 4+ podczas spotkania?

Dodanie Owl do spotkań jest proste. Prowadź je tak jak zwykle – korzystaj z preferowanej platformy, dołącz z komputera i udostępniaj treści z komputera na ekranie/TV (jeśli chcesz).

Wystarczy podłączyć Meeting Owl 4+ do gniazdka zasilania oraz do komputera przez USB-C. Podczas dołączania do spotkania upewnij się, że **Meeting Owl 4+** jest wybrany jako **kamera, głośnik i mikrofon**.

Skąd Meeting Owl 4+ wie, co pokazać na wideo?

Meeting Owl 4+ działa w oparciu o **Owl Intelligence System™ (OIS)** – inteligentne oprogramowanie, które automatycznie dopasowuje kadr, zoom i poziom dźwięku, tak aby każdy uczestnik spotkania był dobrze widoczny i słyszalny.

OIS wykorzystuje **sztuczną inteligencję** oraz sygnały audio i wideo, by w odpowiednim momencie skupić obraz na właściwych osobach i pokazać je na ekranie.

Czy mogę dostosować działanie Meeting Owl 4+ do swoich potrzeb?

Platforma wideokonferencyjna nadal decyduje o większości aspektów spotkania, ale w aplikacji **Meeting Owl** możesz zmienić kilka ustawień urządzenia, m.in.:

- wyłączyć „oczy” i „pohukiwania” Owl,
- usunąć panoramiczny pasek 360° z górnej części obrazu,
- ręcznie sterować kamerą dzięki funkcji **Camera Lock**.



FAQ

Meeting Owl 3

Jak skonfigurować Meeting Owl?

Najpierw pobierz aplikację mobilną **Meeting Owl** i zarejestruj swoje urządzenie.

Podłącz zasilacz do gniazdka.

Następnie podłącz kabel USB do komputera.

Uruchom wybrane oprogramowanie do wideokonferencji i wybierz **Meeting Owl** jako mikrofon, kamerę i głośniki.

Czy mogę wyłączyć panoramiczny pasek 360° w Meeting Owl?

Tak.

Podczas prezentacji, wykładów czy spotkań z domu — kiedy nie chcesz pokazywać całego otoczenia uczestnikom zdalnym — możesz wyłączyć widok panoramiczny 360°. Wystarczy skorzystać z **kontroli kamery w aplikacji Meeting Owl** i jednym kliknięciem wyłączyć funkcję **360° Pano**.

Czy mogę kontrolować, na co patrzy Meeting Owl?

Tak.

W sytuacjach, gdy chcesz, aby kamera była skupiona na wybranym miejscu — np. tablicy czy ekranie prezentacyjnym — możesz skorzystać z funkcji **Camera Lock** i **Zoom** dostępnych w aplikacji mobilnej Meeting Owl.



FAQ

Whiteboard Owl

Dlaczego potrzebuję Whiteboard Owl?

Whiteboard Owl to dedykowana kamera do tablicy, która łączy się z Meeting Owl Pro lub Meeting Owl 3, aby poprawić widoczność tablicy dla uczestników zdalnych. Jeśli Twoja organizacja ma pracowników zdalnych lub szkoła – uczniów zdalnych, Whiteboard Owl pomoże im być zaangażowanymi i uczestniczyć w burzach mózgów lub wykładach na żywo, a Ty będziesz mógł korzystać z tablicy tak, jak dotychczas.

Jakiego rodzaju tablicę zalecacie do pracy z Owl?

Zalecamy używanie białej magnetycznej tablicy suchościarnej. Jeśli Twoja tablica nie jest magnetyczna, możesz skorzystać z magnetycznych pasków samoprzylepnych, aby używać Whiteboard Tags. Obecnie Whiteboard Owl nie jest kompatybilny ze szklanymi tablicami ani tablicami, które nie są białe.

Jak włączyć Whiteboard Owl podczas spotkania?

Aby przełączać się między Meeting Owl Pro lub Meeting Owl 3 a Whiteboard Owl, wystarczy odwrócić jeden z magnetycznych tagów umieszczonych w rogach tablicy. Whiteboard Owl można też włączyć w aplikacji mobilnej Meeting Owl w sekcji *Camera Controls*.



FAQ Owl Bar

Jak skonfigurować Owl Bar?

- ✓ Najpierw podłącz Owl Bar do zasilania z przodu sali, a Meeting Owl do zasilania na środku stołu.
- ✓ Następnie pobierz aplikację **Meeting Owl App**, aby zarejestrować swojego Meeting Owl i Owl Bar.
- ✓ Potem podłącz kabel USB do Owl Bar i do swojego komputera, uruchom wybrane oprogramowanie do wideokonferencji i wybierz **Owl Bar** jako kamerę, mikrofon i głośnik.



SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Front + Center

Okablowanie i zasięgi

URZĄDZENIA

Meeting Owl Pro or
Meeting Owl 3 or
Meeting Owl 4+
and
Owl Bar

ZASIĘG VIDEO

5.5m

ZASIĘG AUDIO

8m

**Należy pamiętać, że powyższe zasięgi nie uwzględniają mikrofonu rozszerzającego (Expansion Mic).
Dodaje on ok. 2,5 m dodatkowego zasięgu audio w kierunku, w którym jest ustawiony.*



2 x Meeting Owl

Okablowanie i zasięgi

URZĄDZENIA

Meeting Owl Pro or
Meeting Owl 3 or
Meeting Owl 4+


ZASIĘG VIDEO

8.5m

ZASIĘG VIDEO

13.5m

**Należy pamiętać, że powyższe zasięgi nie uwzględniają mikrofonu rozszerzającego (Expansion Mic). Dodaje on ok. 2,5 m dodatkowego zasięgu audio w kierunku, w którym jest ustawiony.*



Meeting Owl + Whiteboard Owl

Okablowanie i zasięgi

URZĄDZENIA

Meeting Owl Pro or
Meeting Owl 3 or
Meeting Owl 4+
and
Whiteboard Owl


ZASIĘG VIDEO

3m

ZASIĘG VIDEO

5.5m

**Należy pamiętać, że powyższe zasięgi nie uwzględniają mikrofonu rozszerzającego (Expansion Mic).
Dodaje on ok. 2,5 m dodatkowego zasięgu audio w kierunku, w którym jest ustawiony.*



Meeting Owl + Expansion Mic

Okablowanie i zasięgi

URZĄDZENIA


Meeting Owl 3 or
Meeting Owl 4+
and
Expansion Mic

ZASIĘG VIDEO

3m

ZASIĘG VIDEO

8m



ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI

Stworzone z myślą o prostocie i bezpieczeństwie na dużą skalę

Współpracuj z pełnym zaufaniem


- Nigdy nie nagrywamy, nie gromadzimy ani nie przesyłamy żadnych danych wideo ani audio z Twoich spotkań.
- Zbieramy jedynie podstawowe informacje o klientach, które pozwalają nam rozwiązywać problemy techniczne.
- Aktualizacje oprogramowania mogą być instalowane automatycznie przez internet (over-the-air) lub ręcznie i offline za pomocą The Nest albo aplikacji Meeting Owl.
- Regularnie przeprowadzamy testy penetracyjne (pentesty) naszego oprogramowania i sprzętu przez niezależne podmioty, aby upewnić się, że spełniają one branżowe standardy bezpieczeństwa.

Więcej opcji łączności internetowej z Meeting Owl 4+

- Połączenie z sieciami wymagającymi kombinacji nazwy użytkownika i hasła.
- Połączenie z sieciami wymagającymi wgrania certyfikatu na Owl.
- Połączenie i wykorzystanie Power over Ethernet (PoE) za pomocą adaptera.

Zarządzaj swoją flotą z dowolnego miejsca dzięki The Nest

- Uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Monitorowanie statusu urządzeń i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania w czasie rzeczywistym
- Analizy stanu urządzeń i sal
- Zdalna konfiguracja ustawień, haseł, uprawnień i alertów



Zarządzaj swoimi spotkaniami

Steruj swoimi urządzeniami
Owl Labs z poziomu aplikacji
Meeting Owl, dostępnej na
urządzenia mobilne, tablety i
komputery stacjonarne.


Rejestruj swoje urządzenia,
uzyskaj dostęp do nowych funkcji
i personalizuj ustawienia, aby
każde spotkanie było
produktywne i efektywne.



OWL LAB - ZASIĘGI



Produkt	Zasięg Video	Zasięg Audio	Najlepszy / dedykowany dla:
Meeting Owl	6m	11m	Małe sale
Owl Bar	3.5m	5.5m	Małe sale
Meeting Owl & Owl Bar	5.5m	8m	Sale małe i średnie
Meeting Owl & Expansion Mic	6m	13.5m	Sale małe i średnie
Meeting Owl & Owl Bar & Expansion Mic	5.5m	10m	Sale średnie i duże
2 Meeting Owls	8.5m	13.5m	Sale średnie i duże
2 Meeting Owls & 1 Expansion Mic	8.5m	16m	Sale średnie i duże
2 Meeting Owls & 2 Expansion Mics	8.5m	18m	Duże sale

MEETING OWL + OWL BAR





Konfiguracja sali

– jak to wygląda w praktyce?





Meeting Owl + Owl Bar



Pełny zasięg





Zasięgi wideo





Zasięgi audio



Zasięgi Meeting Owl




Zasięgi Owl Bar



Meeting Owl + Owl Bar

All ranges



- Video
- - Audio
-  Meeting Owl
-  Owl Bar

MEETING OWL + OWL BAR + EXPANSION MIC




+



+





Konfiguracja sali – jak to wygląda w praktyce?





- Video
- - Audio
-  Meeting Owl
-  Owl Bar
-  Expansion Mic

Zasięgi Video





Zasięgi audio





Meeting Owl

- zasięgi





Owl Bar


- skuteczny zasięg




Expansion Mic – skuteczny zasięg





Meeting Owl + Owl Bar + Expansion Mic





MEETING OWL +
MEETING OWL




Konfiguracja sali





Skuteczne zasięgi pola widzenia kamer




Zasięgi audio



Zasięgi pierwszej kamery Owl Labs




Zasięgi dodatkowej kamery




Meeting Owl + Meeting Owl


– połączone zasięgi



**MEETING OWL
+ MEETING OWL
+ EXPANSION MIC**





Konfiguracja sali




- Video
- - Audio
-  1° Meeting Owl
-  2° Meeting Owl
-  Expansion Mic


Zasięgi video





Zasięgi audio




Zasięgi pierwszej kamery Meeting Owl



Zasięgi dodatkowej kamery Meeting Owl



Zasięg Expansion Mic



Meeting Owl + Meeting Owl + Expansion Mic

Połączone zasięgi

